

## Lös spårtärning · DIN 6323

23120.0011




### Produktbeskrivning

Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650. Genom att enkelt skjuta in fixtur eller uppspänningselementen i spåret har de grovt blivit positionerade, de kan inte orsaka skada på maskinen som möjligen mutterfästen kan göra.


### Material

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat

### Ritning



### Orderinformation

T-spår storlek Fixtur b <sub>1</sub> h <sub>6</sub> [mm]	T-spår storlek Maskin b <sub>2</sub> h <sub>6</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	Dimension			l		Art.nr.
			h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>			[g]	
			[mm]					
<b>Form B b<sub>1</sub> = b<sub>2</sub> – Bild 2</b>								
12	12	28,6	5,5	9	20		45	23120.0011

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."