

Spännjärn • DIN 6316 med gåsacke  
23160.0019




Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6316 har en gåsacke och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Material

- Värmebehandlat stål, lackerad


Ritning



Orderinformation

| Nominell dimension<br>b <sub>1</sub><br>[mm] | l   | a  | b <sub>2</sub> | Dimension<br>[mm] |    |                |                |    | För bultar |       | Art.nr. |            |
|--|-----|----|----------------|-------------------|----|----------------|----------------|----|------------|-------|---------|------------|
|  |     |    |                | b <sub>3</sub>    | c  | e <sub>1</sub> | e <sub>2</sub> | h  | [mm]       | [tum] |         | [g]        |
| 18   | 160 | 25 | 50             | 25                | 20 | 49             | 50             | 50 | M16, M18   | 5/8   | 1356    | 23160.0019 |

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."