

## Spännjärn • med avsats

23160.0109




### Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 B har en avsats och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

### Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


### Ritning



### Orderinformation

| Nominell dimension<br>$b_1$<br>[mm] | Dimension |    |       |       |   |       |       |       |    |       |       | För bultar |       | Art.nr. |            |
|-------------------------------------|-----------|----|-------|-------|---|-------|-------|-------|----|-------|-------|------------|-------|---------|------------|
|                                     | l         | a  | $b_2$ | $b_3$ | c | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | h  | $h_1$ | $h_2$ | [mm]       | [tum] |         | [g]        |
| 9                                   | 70        | 10 | 20    | 10    | 8 | 15    | 19,5  | 46    | 20 | 14    | 3     | M8         | 5/16  | 80      | 23160.0109 |

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."