

Spännjärn • med avsats

23160.0111




Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 B har en avsats och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


Ritning



Orderinformation

Nominell dimension b_1 [mm]	l	a	b_2	b_3	c	Dimension						För bultar		Art.nr.	
						e_1	e_2	e_3	h	h_1	h_2	[mm]	[tum]		[g]
11	90	13	25	12	10	19	26,5	58	25	18	4	M10	3/8	168	23160.0111

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."