


Spännjärn • spår, med justerbart motstycke

23185.0013



Produktbeskrivning

Tryckplattan och mothållet sitter ihop med spännare och kan därför inte lossna. Följaktligen är spännaren snabbt klar för användning. Spännare är försedd med två platta nosar och kan vändas beroende på tillämpning.

Material

- Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Mer information


Referens

Högre spännhöjder kan nås genom att använda förhöjningsstöd (EH 23185.). T-spårskruv DIN 787 (EH 23030.) alternativt Pinnbult DIN 6379 (EH 23040.) kan användas vid uppspänning.

Ytterligare produkter

- Förlängningsstöd, för spännjärn, spår, med justerbart motstycke

Ritning




Orderinformation

Nominell dimension d_1 [mm]	Dimension											T-spår storlek [mm]	Spännkraft max. [kN]	📦 [g]	Art.nr.
	h_1	h_2	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	l_1	l_2	l_3	s				
13	0 – 55	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	10, 12, 14	30	650	23185.0013

¹⁾ angiven spännkraft i optimal spännpöosition (minsta avstånd av insexskruv till fixeringsläget). Spännkraften kan variera beroende på insexskruvens hållfastighet och skicket på gängan.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."