


## Spännjärn • spår, med justerbart motstycke, med bult

23185.0212



### Produktbeskrivning

Tryckplattan och mothållet sitter ihop med spännare och kan därför inte lossna. Följaktligen är spännaren snabbt klar för användning. Spännare är försedd med två platta nosar och kan vändas beroende på tillämpning.

### Material

#### Skruv

- Värmebehandlat stål

#### Mutter

- Värmebehandlat stål

#### skiva

- Värmebehandlat stål

#### Spännare

- Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

### Mer information


#### Referens

Högre spännhöjder kan nås genom att använda förhöjningsstöd (EH 23185.).

#### Ytterligare produkter

- Förlängningsstöd, för spännjärn, spår, med justerbart motstycke

### Ritning



### Orderinformation

Nominell dimension $d_1$ [mm]	Dimension													SWSpännkraft max. [mm]	SWSpännkraft max. [kN]	SWSvikt [g]	Art.nr.
	$d_2$	$l_4$	$h_1$	$h_2$	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$b_1$	$b_2$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$s$				
13	M12	100	0 - 30	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	30	789	23185.0212

<sup>1)</sup> angiven spännkraft i optimal spännposition (minsta avstånd av insexskruv till fixeringsläget). Spännkraften kan variera beroende på insexskruvens hållfastighet och skicket på gängen.

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."