

Spännjärn • mjuk, liknande DIN 6314

23190.0022



Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 har en mjuk insats och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycket.

Den skyddande mässingsplattan eliminerar skador på arbetsstycket. Kombinationen mutter DIN 6330 B (EH 23070.) koniskt säte DIN 6319 G (EH 23050.) och tryckplattan DIN 6311 (EH 22560. rörlig) på justeringsskruven kompenserar för ojämn parallellitet. Spännaren kan användas antingen mot mjuk eller hård uppspanningsyta.

Material

Mjuk platta

- Mässing

Spännare

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Ritning




Bild 1

Bild 2

Bild 3

Orderinformation

Nominell dimension b ₁ [mm]	a ₁	b ₂	b ₃	d	Dimension						Spännhjärd		[g]	Art.nr.
					e ₁	e ₂	l ₁	l ₂ ±1	l ₄	s	h ₂ min.	h ₂ max.		
Bara med justerbar skruv – Bild 2														
11	15	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	10	58	310	23190.0022

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."