

Nedtryckande spännelement • med stöd

23210.0571



Produktbeskrivning

Genom att skruva åt kultrycksskruven pressas arbetsstycket samtidigt mot stoppet och fixturplattan. Den goda hävstångseffekten möjliggör höga horisontella fastspänningskrafter. Med T-spårsmutter EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) kan spännbacken även användas i andra storlekar på spår.

Material

- Stål, sätthärdad, svartoxiderat, slipat

Mer information

Referens

Det integrerade mothållet är utrustat med gänga för att passa till exempel Uppläggningsstapp EH 22690., Pendelupplägg EH 22730. / EH 22740.

Ytterligare produkter

- Muttrar för T-spår, DIN 508
- Muttrar för T-spår, förlängd

Ritning





Bild 1

Bild 2

Orderinformation

T-spår storlek	Dimension														Spännkraft horisontalt max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	[g]	Art.nr.	
	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂ ±0,01 [mm]	h ₃ ~	h ₄ ~	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s					
[mm]																			
Med slät spännback, – Bild 1																			
18	M16	17	M16	68	18,8	72	20	60	38	86	41	126	63	7	21,5	20	3000	23210.0571	

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."