

Uppriktad Spännback

23230.0440



Produktbeskrivning

Lämplig för samtidig "positionering" och "uppsättning-" av arbetsstycket. Lokaliseringsdelen är ett precisionselement som kan monteras från bägge sidor. Uppspännings- och fixeringsdelen, monteras mot arbetsstycket genom att skruvas till det cylindriska stödet. Uppspännings- och fixerings komponenterna tillverkas av användaren för att passa de individuella önskemålen.

Material

Handtag

- Hårdplast PF 31, svart, DIN 319

Spännare

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat

Ritning




Bild 1





Bild 2

Orderinformation

Dimension															[g]	Art.nr.	
b_1	b_2 $\pm 0,05$	d_1 H7 g5	d_2	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8			
[mm]																	
Med Spiralexcenter – Bild 2																	
40	27	18	M6	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566	23230.0440	

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."