


Anslagsstift • med stift, vridsäkrad

23230.0514



Produktbeskrivning

Anslagsstiftet är lämpligt för enkel positionering av arbetsstycken eller komponenter inför uppspanning eller montering.
Lokaliseringstappar efter eget önskemål kan sättas i våra gängade stift.

Material

Upplägg

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat

Kropp

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Gängstift

- Stål, svartat med mässingsdyna

Monteringsstöd

- Zink gjutet, plastbelagd, svart


Grepp

- Stål, svartoxiderat

Låsmutter

- Stål, svartoxiderat

Ritning



Orderinformation

Dimension															Slag	SW		Fj. tryck ¹⁾		max.		Art.nr.		
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t	b	k	s	SW ₁	SW ₂	F ₁	F ₂	[°C]	[g]		
[mm]															[mm]	[mm]		[N]						
med invändig gänga – Bild 1																								
M20 x 1,5	14,5	25	M6	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	12	14	35	10	12	30	40	130	100	213	23230.0514	

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."