


Krysskilsspännsegment • plan / räfflad, M8 23250.0503



Produktbeskrivning

När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilspännarens slag är med M8 +/- 0,5mm och med M12 +/- 1 mm.

Material

Kropp

- Verktogsstål, härdat, blankt

Skruv

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

Fjäder

- Fjäderstål

Spännkäkar

- Verktogsstål, härdat, slipat, svartoxiderat

Mer information


Not

Spännbackarna är säkrade mot vridning

Ytterligare produkter

- Krysskilsspännsegment

Ritning



Orderinformation

| d ₁ | l ₁ min. | l ₁ max. | l ₂ | Dimension | | | | | | [g] | Art.nr. | |
|---|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|--|
| | | | | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | |
| Spännbackar, slät och räfflad – Bild 3 | | | | | | | | | | | | |
| M8 | 27 | 31 | 25 | 29 | 21 | 44 | 15 | 2,5 | 6,4 | 210 | 23250.0503 | |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."