


## Krysskilsspännsegment • med fastskruvad gänga, M12

23250.0513



### Produktbeskrivning

När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilstännarens slag är med M8 +/- 0,5mm och med M12 +/- 1 mm.

### Material

#### Kropp

- Verktogsstål, härdat, blankt

#### Skruv

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

#### Fjäder

- Fjäderstål

#### Spännkåkar


- Verktogsstål, härdat, slipat, svartoxiderat

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Krysskilsspännsegment

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> min.	l <sub>1</sub> max.	Dimension				[g]	Art.nr.
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
spännbackar med gängade hål på båda sidor – Bild 1								
M12	47	54	41	30	22	4	303	23250.0513

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."