

## Krysskilsspännsegment • med fastskruvad gänga, M12

23250.0515



No Photo  
available

### Produktbeskrivning

När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilsplänarens slag är med M8 +/- -0,5mm och med M12 +/- 1 mm.

### Material

#### Kropp

- Verktogsstål, härdat, blankt

#### Skruv

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

#### Fjäder

- Fjäderstål

#### Spännkäkar


- Verktogsstål, härdat, slipat, svartoxiderat

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Krysskilsspännsegment

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> min.	Dimension		b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Art.nr.
		l <sub>1</sub> max.	[mm]						
spännbackar, släta och gängade hål – Bild 3									
M12	44,5	51,5		41	30	22	4	297	23250.0515

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."