

Variabel sexkantsklämma • with slot tenon

23270.0414



Produktbeskrivning

De excentriska spännarna kan användas för snabb och enkel fastspänning av arbetsstycket direkt på maskinbordet eller en bottenplatta med T-spår.

These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.

The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:

- Brass base element for material-friendly clamping
- Quick clamping thanks to clamping screw with eccentric head
- High clamping force is achieved
- Low design enables the machining of flat workpieces
- The compact dimensions enable space-saving multiple clamping

Material

Excenterskruv

- stål

Gängstift

- Stål, svartoxiderat

Kropp

- Mässing

Slot tenon


- Stål, härdad, svartoxiderat

Mer information

Not

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h_1).


Ritning



Orderinformation

T-spår storlek	Dimension									A	SW			Spännkraft max.	Åtdragnings moment SW ₂ max.	Åtdragnings moment SW ₃ max.	Art.nr.
	d ₁	a	e	h ₁	h ₂	k	s	l	SW ₁		SW ₂	SW ₃					
[mm]	[mm]									[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[Nm]	[g]
14	M10	13,7	22,1	6,4	22,1	8,1	1,3	30,5	10,2	20,6	7	5	7	26	35	100	23270.0414

Användningsexempel



Överensstämmelse

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>