

Flytande Spännare • kompakt konstruktion, separat spänning och låsning, M 12

23320.0010



Produktbeskrivning

Flytande spännare med separat låsning används för att spänna och supporta extremt lättpåverkade, elastiska arbetsstycken. Såväl spännkraft och support kan anges individuellt. De flytande spännelementens fördelar:

- Hämma vibrationer under bearbetning.
- Fastspänning på flänsar, kanter och byglar på arbetsstycket.
- Deformationsfri uppspanning av råämnen.
- kompakt version med lägre höjd

Material

Justerbar kropp

- Aluminium, blå-anodiserat

Kropp

- Sätthärdat stål, nitrerat, manganfosfaterat och slipat

Spännkåkar

- Sätthärdat stål, nitrerat, manganfosfaterat

Montering

1. Montera den flytande spännaren på anordningen (monteringshål 5x M 6, se ritning).
2. Justera höjdgränsstoppet och det roterande området med den röda ställhylsan och kläm fast med en skruv (4x WS 2.5). Ställ in ett stort spel i höjdriktning på den övre backen med tanke på arbetsstyckets tolerans.

Drift

1. Tryck spännaren nedåt.
2. Vrid in spännkåkarna.
3. Lösgör den flytande spännaren. Nedre backen har nu kontakt med arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.
4. Dra åt muttern (SW 18), max 15 Nm. **Arbetsstycket är fastspänt; spännaren är flytande**
5. Därefter, spänn muttern (SW 10) så mycket som möjligt (max 10 Nm)
6. Fastspänningen är nu klar.
7. Lösgörandet görs i omvänd ordning: skruva upp muttern (SW 10) - släpp efter fixturmuttern (SW 18) - Vrid ut spännkåkarna.
8. Den flytande spännaren är nu i slutposition.

Mer information

Not

I stället för standardbackar kan vi leverera modifierade eller specialbackar (se katalogens diagram, skruv ISO 4762 -M 8 -12.9, M max. = 43 Nm).


Tillbehör

I stället för standardbackar kan vi leverera spännkåkar med utökad spännomfång, se 23320.0050-0058, även pivot kåkar, se 23320.0148-0156.


Ytterligare produkter

- Muttrar för T-spår, DIN 508
- Muttrar för T-spår, förlängd
- Standard Spännkåkar, för flytande spännare M 12
- Spännkåkar, för flytande spännare M 12





Ritning



Orderinformation

	Art.nr.
 [g] 1663	23320.0010

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."