


Vertikala Snabbspännare • med horisontal bas

23330.0504



No Photo
available

Produktbeskrivning

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden. Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrar, svetsning, böckning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrar, skär- och fräs-jigggar. Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spännskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen. Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta. De snabbt justerbara spännskruvarna är försedda med en hållare.

Material

Spännare

- Rostfritt stål

Nit

- Rostfritt stål

Handtag

- plast

Spännskruv

- Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål

Spännhylsa


- Gummi, svart

Mer information

Referens

Utbytesspännskruvar finns som tillbehör i onlinebutiken.

Ritning



Orderinformation


Nomin storlek	Spännskruv [mm]	Dimension																Hållkraft		$\alpha^{1)}$	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min,max.	h ₄ min,max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁ [kN]	F ₂ [kN]	min. [°C]	max. [°C]			
Rostfritt stål																									
4	M8 x 45	7,5	46	8	32,5	186	33	18	2	11	112	112	79	19	37	35	7,5	20	1,2	2,5	105°	-10	80	430	23330.0504

¹⁾ Handtagets öppningsvinkel kan ändras till 60° genom att sätta i en stoppsprint.

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Vikt [g]	Art.nr.
Spännskruv (reservdel till snabbspännare), Rostfritt stål			
	M 8 x 45	38,0	23330.9504

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."