


Kombinationsspännare · med horisontal bas

23330.4003



Produktbeskrivning

Kombinationsspännaren kombinerar push-pull spännare och vertikala snabbspännare i en spännare. Därför behövs inte olika snabbspännare. Den horisontala och vertikala spännrörelsen kommer genom en enkel hantering med det ergonomiska handtaget. Exakt simultan positionering och säker fastspänning av detaljen garanteras.

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande.

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.

Material

Spännare

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Nit

- rostfritt stål


Handtag

- plast

Spännskruv

- Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Ritning



Orderinformation

Nominell storlek	Dimension																		Hållkraft		Temperatur		Vikt	Art.nr.									
	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min. max.	h ₅ min. max.	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min. max.	l ₄ min. max.	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂			min.	max.	[g]						
[mm]																												[kN]		[°C]			
stål																																	
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003							

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."