

## Centrerande Spännelement • med spännkolor

23340.0218



### Produktbeskrivning

För centrering och fastspänning av arbetsstycken där små sfäriska märken är acceptabla. Exakt självcentrering med en noggrannhet på  $\pm 0.025$  mm. Tack vare spännytornas utformning kan råa eller bearbetade ytor hållas fast och centreras. Stora justeringsmöjligheter och en liten bygghöjd är en kännetecknet för denna spännare.

**Kan skruvas både uppifrån och nerifrån.**

### Material

#### Kropp

- Verktogsstål, härdat, svärtat

#### Fjäder

- rostfritt stål

#### Spännkolor

- Rostfritt stål 1.4112, härdad och slipad

### Montering


Råd för montering uppifrån: Avlägsna spännplattan och skruv. Skruva in gängstift underifrån, och skruva åt ovanifrån med hjälp av invändig SW<sub>2</sub>.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Centrerande Spännelement, med spännsegment
- Centrerande Spännelement, med spännsegment, hantering från botten
- Centrerande Spännelement, med spännkolor, hantering från botten

### Ritning



### Orderinformation

Dimension													Antal kolor n	Slag s	SW		Spännkraft F max. [kN]	Åtdragningsmoment max. [Nm]	Lokaliserings hål						Art.nr.		
$d_1$ min.	$d_1$ max.	$d_2$ f7	$d_3$	$d_4$ +0,3	$h_1$ -1	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$ -2	$l_1$ ±0,1	kulans diameter	t			SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>			D <sub>1</sub> H7	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub> +0,5		L <sub>1</sub> ±0,1	[g]
18,5	22,5	15	M5	2,5	16,5	11,6	10,4	7,5	22,7	5,5	4	7	3	2,3	4	5	4,5	10	15	2,5	5	M5	3,5	7,5	5,5	38	23340.0218

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."