

Excenter Handtag · med skruv

23390.0031



Produktbeskrivning

För snabb fastspänning och frångkoppling av arbetsstycken.
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

Material

Lager bricka

- Thermoplast PA, glasfiberförstärkt

Manöverspak

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

Innerdelar

- Stål, förzinkat genom galvanisering


Skruv

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Justerbar mutter

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Ritning



Orderinformation

| l | d ₂ | h ₁ max. I spännläge | Dimension | | | | b | Slag s vid spakläge 90° [mm] | max. [°C] | [g] | Art.nr. |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------|------|---------------------------------------|--------------|------------|---------|
| | | | d ₃ | d ₅ | h ₂ max. | [mm] | | | | | |
| med skruv – Bild 1, stål | | | | | | | | | | | |
| 63 | M5 | 20 | 16 | 18,5 | 16,4 | 16 | 0,75 | 80 | 63 | 23390.0031 | |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."