

## Excenter Handtag · med invändig gänga

23390.0302



### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning och fränkoppling av arbetsstycken.  
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

### Material

#### Lager bricka

- Thermoplast POM, glasfiberförstärkt

#### Manöverspak

- Formgjuten zink, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005

#### Gängad del

- Rostfritt stål 1.4305


#### Innerdelar

- Rostfritt stål 1.4305

#### Justerbar mutter

- Rostfritt stål 1.4305

### Ritning



### Orderinformation

Dimension										Slag s vid spakläge 90° [mm]	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	Art.nr.
l	d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub> max.	Reglerings- område h <sub>3</sub> min.	b	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub> min. I spännläge	[mm]				
Med invändig gänga, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål													
82	M8	20	25	19,5	2,5	20	15	3,7	1	80	131	23390.0302	

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."