

Excenter Handtag • med skruv  
23390.0330

## Produktbeskrivning

För snabb fastspänning och frångkoppling av arbetsstycken.  
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

## Material

## Lager bricka

- Thermoplast POM, glasfiberförstärkt

## Manöverspak

- Formgjuten zink, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005

## Innerdelar

- Rostfritt stål 1.4305



## Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

## Justerbar mutter

- Rostfritt stål 1.4305


## Ritning



## Orderinformation

| Dimension                                     |                |                                       |                |                |                        |                                                 |    | Slag<br>s<br>vid spakläge 90°<br><br>[mm] | <br>max.<br><br>[°C] | <br><br>[g] | Art.nr.    |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| l                                             | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>max.<br>I spännläge | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>2</sub><br>max. | Reglerings-<br>område<br>h <sub>3</sub><br>min. | b  |                                           |                                                                                                           |                                                                                                  |            |
|                                               |                |                                       |                |                |                        |                                                 |    |                                           |                                                                                                           |                                                                                                  |            |
|                                               |                |                                       |                |                |                        |                                                 |    |                                           |                                                                                                           |                                                                                                  |            |
| [mm]                                          |                |                                       |                |                |                        |                                                 |    |                                           |                                                                                                           |                                                                                                  |            |
| Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål |                |                                       |                |                |                        |                                                 |    |                                           |                                                                                                           |                                                                                                  |            |
| 63                                            | M5             | 16                                    | 16             | 19             | 16,4                   | 1,5                                             | 16 | 0,75                                      | 80                                                                                                        | 68                                                                                               | 23390.0330 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."