

## U-handtag • för frontmontage

24300.0366



### Produktbeskrivning

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor. Dessa U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska design med god stabilitet och en enkel och tidlös design mjuk.

### Material

#### Handtag


- Aluminium plastbelagt, svart; liknande RAL 9005

### Montering

Frontmonterat handtag  
Temperaturområde upp till + 100 ° C.

### Ritning


borrhål för skruv  
med cylindrisk skal  
ISO 4762-M5/M6



### Orderinformation

| b  | l <sub>1</sub><br>±0,25 | l <sub>2</sub> | Dimension |     |                |                |      | r  | För cylinderskruv<br>[mm] | För skruv<br>[g] | Art.nr. |
|----|-------------------------|----------------|-----------|-----|----------------|----------------|------|----|---------------------------|------------------|---------|
|    |                         |                | a         | d   | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | [mm] |    |                           |                  |         |
| 26 | 179                     | 193            | 17        | 6,4 | 57             | 17             | 17   | M6 | 213                       | 24300.0366       |         |

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."