

## Handtag med vev · DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79

24330.0230



### Produktbeskrivning

Dessa handtag har skarven blästrats och slipats. Navet maskinbearbetat.

### Material

#### Maskinhandtag

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

#### Handtag

- Gjutjärn (GGG), plastbelagd, svart

### Ritning



### Orderinformation

| l   | s<br>H11 | e<br>min. | Dimension              |                |                |                     |                | d <sub>3</sub><br>Maskinhandtag Ø | [g] | Art.nr.    |
|---|----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----|------------|
|   |          |           | d <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub><br>~ | h <sub>3</sub> |                                   |     |            |
| Med rörligt grepp (EH 24460., DIN 98), form D |          |           |                        |                |                |                     |                |                                   |     |            |
| 100   | 12       | 16,1      | 12,6                   | 28             | 28             | 48                  | 126            | 20                                | 310 | 24330.0230 |

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

#### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."