

Handtag med vev • Rostfritt stål precisionsgjutet

24330.0540



Produktbeskrivning

Navets plana sida är bearbetad.

Material

Axeldel

- Rostfritt stål 1.4301


Handtag

- Rostfritt stål 1.4308

cylindriskt handtag

- Hårdplast PF 31, svart


Ritning



Orderinformation

Dimension									d ₃	Art.nr.	
l	s	e	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Cylindriskt handtag Ø EH 24530.		
	H11	min.	max.	[mm]					[mm]	[g]	
125	14	18,1	14,7	28	28	18,8	9,2	95,5	23	320	24330.0540

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."