

Justerbart spännhandtag · med innerdelarna av rostfritt stål, med skruv

24390.0089



Produktbeskrivning

Justerbart spännhandtag med rostfria innerdelar. Passande flertal applikationer, ex. kemisk och läkemedelsindustrin osv.

Material

Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Innerdelar

- Rostfritt stål 1.4305

Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

Drift


Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Mer information

Not

Skruvdelen kan bytas ut.

Ritning



Orderinformation

Dimension										[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[mm]		
svart											
14	M5	40	10	24,5	4	3	35	45	39	24390.0089	

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."