

## Justerbart spännhandtag · med innerdelarna av rostfritt stål, med skruv

24390.0454



### Produktbeskrivning

Justerbart spännhandtag med rostfria innerdelar. Passande flertal applikationer, ex. kemisk och läkemedelsindustrin osv.

### Material

#### Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

#### Innerdelar

- Rostfritt stål 1.4305

#### Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

### Drift

**Genom att lyfta handtaget** frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

### Mer information

### Not

Skruvdelen kan bytas ut.

### Ritning



### Orderinformation

Dimension										[g]	Art.nr.	
$d_1$	$d_2$	$l_1$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_2$	[mm]			
svart												
22	M10	25	16	36	8	3,5	52	74		130	24390.0454	

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."