

## Justerbart spännhandtag • med skruv

24400.0044



### Produktbeskrivning

Justerbara spännpakar har flera tillämpningar när utrymmet är begränsat eller ett specifikt spakläge krävs.

### Material

#### Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

#### Innerdelar

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

#### Skruv

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

### Drift


**Genom att lyfta handtaget** frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

### Mer information

### Not

Skruvdelen kan bytas ut.

### Ritning



### Orderinformation

Dimension										[g]	Art.nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	[mm]			
svart												
14	M5	12	10	24,5	4	3	35	45		36	24400.0044	

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."