Justerbart spännhandtag • med axiallager och skruv
24420.0050

Produktbeskrivning

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.
Fördelarna med axiallager är:
- Dubbel spännkraft med samma storlek på greppet, genom att minska friktionskraften.
- Fast positioneringsyta förhindrar skador på arbetsstycket.
- Enklare löstagande av fastspänt handtag.

Material

Manöverspak
- Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur

Innerdelar
- Stål, nitrerat, svartoxiderat

Skruv
- Stål, nitrerat, svartoxiderat

Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Ritning



Orderinformation

Dimension [mm]								[g]	Art.nr.
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	l_2		
orange									
18	**M6**	**27**	24	34,5	50	3	62	98	24420.0050

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen

Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."