

## Justerbart Maskinhandtag

24440.0330



### Produktbeskrivning

#### Material

##### Manöverspak

- Stål, svartoxiderat

##### Innerdelar

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

##### Skruv

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

##### Kulknopp

- Härdplast PF 31, svart, DIN 319

#### Drift


**Genom att lyfta handtaget** frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

#### Mer information

#### Not

Gänginsatsen är utbyttbar.

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	Dimension					[g]	Art.nr.	
					d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l			
[mm]												
med skruv – Bild 2, Stål												
28	M12	63	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	312	24440.0330	

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

#### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."