

Justerbara Platt Spännhandtag • med skruv

24441.0495



Produktbeskrivning

Justerbara spännhandtag används när svängområdet är begränsat eller när en specifik position krävs.

Justerbart platt spännhandtag kännetecknas av dess låga konstruktion och är särskilt passande då det finns begränsat utrymme eller handtaget inte får sticka ut.

Material

Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta

Innerdelar

- Stål, svartoxiderat

Skruv

- Stål, svartoxiderat

Täcka

- Plast, svart



Drift

Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Ritning



Orderinformation

Dimension									 min. max. [°C]		 [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂				
svart												
32	M12	32	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	215	24441.0495

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."