

## Justerbara Platt Spännhandtag • med skruv, rostfritt stål

24441.1745



### Produktbeskrivning

Justerbara spännhandtag används när svängområdet är begränsat eller när en specifik position krävs.

Justerbart platt spännhandtag kännetecknas av dess låga konstruktion och är särskilt passande då det finns begränsat utrymme eller handtaget inte får sticka ut.

### Material

#### Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta

#### Innerdelar

- Rostfritt stål 1.4305

#### Skruv

- Rostfritt stål 1.4305

#### Täcka

- Plast, ljusgrå

### Drift

**Genom att lyfta handtaget** frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

### Ritning



### Orderinformation

Dimension										min.   max.		[g]	Art.nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	[°C]					
silver														
40	M12	80	23	42	4	4	56	145	-30	80	460	24441.1745		

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."