

Handtagsskruv • DIN 6304 med fast vridgrepp
24490.0116



Produktbeskrivning

Denna version har tväraxeln på pressad.

Material

- Automatstål, svartoxiderat. Vridgreppet härdat.

Mer information

Referens

Tapp till tryckplatta DIN 6311 form S, EH 22560.

Ytterligare produkter

- Tryckplatta, DIN 6311 och låg modell

Ritning




Bild 1




Bild 2

* För att underlätta montering har DIN 6304 kompletterats med (r)

Orderinformation

Dimension										α min.		Art.nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			
[mm]											[g]	
Med tryckplatta, form F – Bild 2												
M16	75	24	12	12	32	20	120	55	80,4	5°	317	24490.0116

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."