

## Kulknopp • DIN 319

24560.0116



### Produktbeskrivning

Kulknopp, DIN 319, är utan skarvar och polerad

### Material

#### Bussning

- Mässing

#### Kula


- Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005

### Montering

#### Monteringsbeskrivning för form M:

Monteras genom att lätt slå med hammare så att den trycks fast. Ingen limning behövs normalt. Toleransen på tappen som skall slås in rekommenderas  $h_9$ -passning.

### Ritning




### Orderinformation

Dimension					max. [°C]	[g]	Art.nr. <sup>1)</sup>
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>2</sub> min.			
Med gängad bussning, form E – Bild 2, svart							
16	M4	8	15	6	110	3,9	24560.0116

<sup>1)</sup> bussning av mässing

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."