

## Handhjul • DIN 950 gjutgods 24580.0421



### Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

### Material

#### Handhjul

- Gjutgods GG

#### Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

### Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

### Ritning



Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

Dimension								Antal ekrar z	Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~				
[mm]									[mm]		
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2											
160	16	32	M10	25	40	20	80	3	25	1380	24580.0421

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."