

## Handhjul • DIN 950 lättmetall 24590.0451



### Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

### Material

#### Handhjul

- Lättmetall AL

#### Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

### Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

### Ritning



Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

Dimension								Antal ekrar z	Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>				
[mm]									[mm]		
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2											
400	34	65	M16	36	63	38	112	5	36	4210	24590.0451

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."