

## Handhjul • DIN 950 lättmetall 24590.0501



### Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

### Material

#### Handhjul

- Lättmetall AL

#### Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

### Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

### Ritning




Bild 1


Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

| Dimension  |                      |                |                |                |                     |                |                     | Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 |      | Antal ekrar<br>z | Tillbehör<br>handtag<br>DIN 39 / DIN 98 |  [g] | Art.nr.    |      |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------|------------------|---|---|------------|------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ | b <sub>3</sub>             | t    |                  |   |   |            | [mm] |
| [mm]   |                      |                |                |                |                     |                |                     | [mm]                       |      |                  |   |   |            |      |
| Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (tidigare F 3) – Bild 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                            |      |                  |   |   |            |      |
| 80   | 12                   | 24             | M6             | 16             | 29                  | 16             | 50                  | 4                          | 13,8 | 3                | 16                                      | 150   | 24590.0501 |      |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."