

## Handhjul • DIN 950 lättmetall 24590.0520



### Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

### Material

#### Handhjul

- Lättmetall AL

#### Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

### Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

### Ritning



Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

| Dimension  |                      |                |                |                |                |                |                |                | Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 | Antal ekrar z | Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98 | Art.nr. |            |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | b <sub>3</sub> | t                          | [mm]          | [g]                               |         |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                |                |                |                | [mm]                       |               | [mm]                              |         |            |
| Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (tidigare F 3) – Bild 2 |                      |                |                |                |                |                |                |                |                            |               |                                   |         |            |
| 160  | 14                   | 32             | M10            | 25             | 40             | 20             | 80             | 5              | 16,3                       | 3             | 25                                | 610     | 24590.0520 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."