

Handhjul • DIN 950 lättmetall 24590.0551



Produktbeskrivning

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Material

Handhjul

- Lättmetall AL

Maskinhandtag DIN 39 EH 24450.

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

Mer information

Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Roterbart Handtag, DIN 98

Ritning




Bild 1

Bild 2

Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

Orderinformation

Dimension								Nav kilspår DIN 6885 Ark 1		Antal ekrar z	Tillbehör handtag DIN 39 / DIN 98	 [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t				
[mm]								[mm]					
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) – Bild 2													
400	34	65	M16	36	63	38	112	10	37,3	5	36	4210	24590.0551

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."