

## Handhjul skivtyp · lättmetall

24600.0321



### Produktbeskrivning

Det finns greppfördjupningar på baksidan.  
Gällande alla handhjul, navet maskinbearbetat, kant svarvad till spegelfinish. Obearbetade ytor blåstrade. Den obearbetade ytan är sandblästrad; tillsammans med den spegelpolerade kanten på dessa handhjul innebär att handhjulen i de flesta fall inte behöver lackeras.

### Material

#### Axeldel

- Stål, förzinkat genom galvanisering

#### Handhjul

- Aluminium kokillgjutet

#### Cylindriskt handtag EH 24530.

- DIN 7708 - värmehärdad plast (PF 31), svart liknande RAL 9005

### Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Cylindriskt Handtag, vridbart

### Ritning



Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

| Dimension   |                      |                |    |                |                     | Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 |      | Tillbehör maskinhandtag EH 24530. | 🌡️   | 📦   | Art.nr.    |
|---|----------------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------------------|------|-----------------------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | b  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>~ | b <sub>3</sub>             | t    | [mm]                              | max. | [g] |            |
| [mm]  |                      |                |    |                |                     | [mm]                       |      | [mm]                              | [°C] |     |            |
| <b>Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.</b> |                      |                |    |                |                     |                            |      |                                   |      |     |            |
| 160   | 16                   | 36             | 18 | 20             | 39                  | 5                          | 18,3 | 26 x M10                          | 110  | 675 | 24600.0321 |

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

#### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

#### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."