

## Handhjul ekermodell • lättmetall

24610.0110



### Produktbeskrivning

Gällande alla handhjul, navet maskinbearbetat, kant svarvad till spegelfinish. Obearbetade ytor blåstrade. Den obearbetade ytan är sandblästrad; tillsammans med den spegelpolerade kanten på dessa handhjul innebär att handhjulen i de flesta fall inte behöver lackeras.

### Material

#### Axeldel

- Stål, förzinkat genom galvanisering

#### Handhjul

- Aluminium kokillgjutet

### Montering


Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Cylindriskt Handtag, vridbart

### Ritning



Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	Dimension				Nav kilspår DIN 6885 Ark 1		[g]	Art.nr.
		d <sub>3</sub>	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	t		
[mm]									
Med kilspår utan cylindriskt handtag									
125	12	31	15	18	33	4	13,8	303	24610.0110

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

#### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."