

Handhjul ekermodell • lättmetall

24610.0331



Produktbeskrivning

Gällande alla handhjul, navet maskinbearbetat, kant svarvad till spegelfinish. Obearbetade ytor blåstrade. Den obearbetade ytan är sandblästrad; tillsammans med den spegelpolerade kanten på dessa handhjul innebär att handhjulen i de flesta fall inte behöver lackeras.

Material

Axeldel

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Handhjul

- Aluminium kokillgjutet

Cylindriskt handtag EH 24530.

- Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005

Montering


Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

Mer information

Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Cylindriskt Handtag, vridbart

Ritning



Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

Orderinformation

Dimension						Nav kilspår DIN 6885 Ark 1		Tillbehör maskinhandtag EH 24530.	🌡️	📦	Art.nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t	[mm]	max.	[g]	
[mm]						[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
Med kilspår, med cylindriskt handtag EH 24530.											
200	20	42	20,5	24	45	6	22,8	26 x M10	110	1000	24610.0331

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."