

## Stjärnvred • DIN 6336 gjutjärn

24650.0232



### Produktbeskrivning

Sandblästrat eller trumlat.  
These star grips are manufactured according to DIN 6336.

### Material

#### Handtag

- Gjutgods GG 20, blank

### Mer information

#### Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

### Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4





Bild 5

### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension d <sub>3</sub> H7 [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	 [g]	Art.nr.
<b>Med bottenhål form C – Bild 3</b>						
32	12	6	20	12	40	24650.0232

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."