

## Stjärnvred • DIN 6336 gjutjärn 24650.0480



### Produktbeskrivning

Dessa stjärngrepp är tillverkade enligt DIN 6336. Sandblästrat eller trumlat.

### Material

#### Handtag

- Gjutgods GG 20, blank

### Mer information

#### Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

### Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4





Bild 5

### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension d <sub>4</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	 [g]	Art.nr.
<b>Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5</b>						
80	25	M16	50	28	572	24650.0480

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."