

## Momentvred

24710.0052



### Produktbeskrivning

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

Handtaget med inbyggd momentmekanism tillåter en angiven momentbegränsning under åtdragningen.

Vid uppnått moment släpper vredets åtdragningskraft. Vid frånkoppling är momentet obegränsat. Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen av en räfflade mutter.

### Material

#### Kåpa

- Termoplast PA 6, ljusgrå, liknande RAL 7035

#### Moment mekanism

- Stål, härdat

#### Handtag

- Aluminium, svart-anodiserat

#### Innerdel

- Stål, svartoxiderat

#### Skruv

- Stål, svartoxiderat

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Treflikade vridmomenthandtag

### Ritning




Bild 1






Bild 2



### Orderinformation

Dimension							max. [°C]	Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]	[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t				
med invändig gänga – Bild 1										
62	M12	19	33	54	15,5	17	100	4	285	24710.0052

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."