

Momentvred

24710.0307



Produktbeskrivning

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

Handtaget med inbyggd momentmekanism tillåter en angiven momentbegränsning under åtdragningen.

Vid uppnått moment släpper vredets åtdragningskraft. Vid fränkoppling är momentet obegränsat. Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen av en räfflade mutter.

Material

Kåpa

- Termoplast PA 6, ljusgrå, liknande RAL 7035

Moment mekanism

- Stål, härdat

Handtag

- Aluminium, svart-anodiserat

Innerdel

- Stål, svartoxiderat

Skruv

- Stål, svartoxiderat

Mer information

Ytterligare produkter

- Three-Lobed Torque Handles

Ritning




Bild 1






Bild 2



Orderinformation

Dimension							max. [°C]	Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]	[g]	Art.nr.
d ₁	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂				
med skruv – Bild 2										
34	M6	20	10	21	37,5	9,5	100	1	65	24710.0307

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."