

Treflikade vridmomenthandtag

24711.0043



Produktbeskrivning

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs. The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely. Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen hos ett treflikigt handtag.

Material

Kåpa

- Plast, ljusgrå

Moment mekanism

- Stål, härdat

Handtag

- Termoplast PA-HP, glasfiberförstärkt, svart, matt

Innerdel

- Stål, svartoxiderat

Skruv

- Stål, svartoxiderat

Mer information

Ytterligare produkter

- Momentvred

Ritning



Bild 1

Bild 2



Orderinformation

| d ₁ | d ₂ | d ₄ | Dimension | | | Åtdragnings moment | [g] | Art.nr. | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------|---------|------------|
| | | | d ₅ | h ₁ | h ₂ | +/- 10% max. | | | |
| | | | | | | | [Nm] | | |
| med invändig gänga – Bild 1 | | | | | | | | | |
| 80 | M12 | 19 | 34,1 | 56,2 | 16,8 | 17 | 4 | 180 | 24711.0043 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."