

## Snabbkoppling • med kompensation för radiell offset

25100.0080



### Produktbeskrivning

Snabb pluggkoppling med kompensation för radiell offset för varierande applikationer, tex, länk mellan kolvstång och en linjär rörlig enhet.

### Material

#### Klo

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

#### Kopplingsdel

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

#### Låsmutter

- Stål, svart, (ISO 4035/8675)

### Montering

Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.

Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcyndrar genom anslutningsgånga.

### Mer information

### Not

Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.

### Ritning




Bild 1

Bild 2

### Orderinformation

| d <sub>1</sub>             | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | Dimension                   |                        |                        |                | SW              |                 | Kompensation<br>för radial offset<br>x<br>max.<br>[mm] | Max. sträckning och<br>kompressionslast<br>max.<br>[kN] | [g] | Art.nr.    |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|------------|
|                            |                |                | l <sub>1</sub><br>~<br>[mm] | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>4</sub><br>min. | l <sub>5</sub> | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> |  |   |     |            |
| Med koppl. mutter – Bild 2 |                |                |                             |                        |                        |                |                 |                 |  |   |     |            |
| M10 x 1,25                 | 30             | 19             | 56,2                        | 15                     | 16                     | 29             | 27              | 17              | 0,7  | 6,5   | 159 | 25100.0080 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."