

Gummibussning • cylindrisk

25150.0122



Produktbeskrivning

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv
Hårdheten är $55 \pm 5^\circ$ shore A. Ytterligare hårdheter ($40 \pm 5^\circ$ Shore A och $70 \pm 5^\circ$ Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

Gångbussning

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

Kropp

- Naturgummi (kautschuk NR), svart

Skruv

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

Ritning




Bild 1

Bild 2


Bild 3

Orderinformation

| Dimension | | | | | | Fjäderstyvhet R | Max. last | Fjäders rörelse | min. | max. | | Art.nr. |
|-----------|-----------|-------|-------|---|---|-----------------|-----------|-----------------|------|------|-----|------------|
| d_1 | l_1 | d_2 | l_2 | s | t | ~ | max. | ~ | min. | max. | | |
| $\pm 1,5$ | $\pm 1,5$ | [mm] | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | | [g] | |
| 20 | 20 | M6 | 18 | 2 | 5 | 53 | 265 | 5 | -30 | 80 | 17 | 25150.0122 |

Med invändig gänga och skruv – Bild 2

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."