

## Gummibussning • cylindrisk

25150.0141



## Produktbeskrivning

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv  
Hårdheten är  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Ytterligare hårdheter ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A och  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) på förfrågan.

## Material

## Lager bricka

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

## Gångbussning

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

## Kropp

- Naturgummi (kautschuk NR), svart

## Skruv

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

## Ritning




Bild 1


Bild 2

Bild 3

## Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	Temperatur		Art.nr.	
$d_1$	$l_1$	$d_2$	$l_2$	s	t	~	[N]	~	min.	max.	[g]	
[mm]						[N/mm]		[mm]	[°C]			
$\pm 1,5$	$\pm 1,5$											
Med invändig gänga och skruv – Bild 2												
40	20	M8	23	2	6,5	302	1510	5	-30	80	72	25150.0141

## Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."