

## Gummikudde • cylindrisk

25150.0453



### Produktbeskrivning

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.  
Hårdheten är  $55 \pm 5^\circ$  shore A. Ytterligare hårdheter ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A och  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) på förfrågan.

### Material

#### Lager bricka

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

#### Kropp

- Naturgummi (kautschuk NR), svart

#### Skruv

- Stål, förzinkat, blå kromaterad

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Stödben, Stötdämpning

### Ritning





Bild 1

Bild 2

### Orderinformation

Dimension					Fjäderstyvhet R ~ [N/mm]	Max. last max. [N]	Fjäders rörelse ~ [mm]	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s				min. [°C]	max. [°C]		
med skruv – Bild 2, Stål											
50	40	M10	28	2	247	2468	10	-30	80	140	25150.0453

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."